LINEA

5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582342239

Поворотный ролик с колесным тормозом, кронштейн из полиамида, с посадочным отверстием для мебельных фитингов . Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (черная термопластичная резина), подшипник скольжения, электпроводящий






Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	65 MM
Ширина колеса	7 mm
Ширина ролика	46 мм
Центр.отверстие	11 mm
Диаметр шейки - Ø	23 MM
Область поворота - Ø	154 mm
Общая высота	91.5 мм
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN_12528
Радиус поворота	77 мм
Допустимая динамическая нагрузка	50 кг
Допустимая статическая нагрузка	100 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Качество качения	• • • 0 0
Шум движения	• • • 0 0
Трение	• • • 0 0
Коррозионная стойкость	• • • • 0