

# BASETECH

POO075x25-Ø8

EAN 4031582320725

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Технические характеристики

Диаметр колеса	75 мм
Ширина колеса	25 мм
Отверстие оси Ø	8 мм
Длина втулки	26.5 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN_12530
Вес	0.045 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 65
Допустимая динамическая нагрузка	50 кг
Допустимая статическая нагрузка	100 кг

## Dimensions



## Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○