

# GALEA

## 5081PJC100P60-90x70

EAN 4031582368017

okretan tocak sa usmerenom kocnicom, Kuciste od poliamida , dupli kuglicni lezajevi u okretnoj glavi, Prikljucak ploca.. Telo tocka od polipropilena , Omotac: TENTEprene (termoplasticna guma), siva - ne ostavlja trag , sa ratkapnama, precizan kuglicni lezaj, nerdjajuci Verzija od nerdjajuceg celika.Svi metalni delovi su napravljeni od nerdjajuceg celika.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Tehnicki podaci

Precnik tocka.	100 mm
Sirina gazista.	30 mm
Dimenzije ploce.	90 x 70 mm
Raspored rupa na ploci.	70/60 x 55/50 mm
Rupa na ploci.	8 mm
Dislokacija	40 mm
Otpor okretanju.	205 mm
Sveukupna visina.	138 mm
Temperatura	-20 / +60 °C
Standard	EN_12530
Tezina	0.491 kg
Tvrdoca omotaca	Shore A 87
Dinamicka nosivost.	100 kg
Staticka nosivost.	200 kg

### Structure & Mounting



### Advantages at a glance

Otpor okretanju	● ● ● ○ ○
Buka pri okretanju	● ● ● ○ ○
trenje , habanje	● ● ● ○ ○
zastita od korozije	● ● ● ● ●