LEVINA

5371PJP125P30-11

EAN 4031582351736

定向锁定旋转脚轮, 高规格合成材料制轮架和轮子, 双滚珠轴承旋转头

, 螺栓孔. 聚丙烯制轮心,

轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承





Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	125 毫米
车轮宽度	32 毫米
脚轮宽度	59 毫米
中心孔	11 毫米
安装孔-直径	59 毫米
偏移量	38 毫米
旋转阻止	201 毫米
总高度	161 毫米
温度	- 10 / + 40 摄氏度
标准	EN_12530
重量	0.573 公斤
旋转半径	100.5 毫米
轮面硬度	支杆 A 87
动(力)载重量	100 公斤
静载重量	200 公斤


Advantages at a glance

滚动阻力运动噪音	• • • • •
磨损	• • • 0 0
防锈	• • • • 0

Dimensions



Structure & Mounting



LEVINA 5371PJP125P30-11

EAN 4031582351736

Structure & Mounting



