LEVINA LIGHT

5220PJP075S70-1/2-13x1

EAN 4031582492552

旋转脚轮, Housing made of glass-filled Polyamide, 配有六角形颈的螺纹轮杆. 聚丙烯制轮心,

轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承





Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	75 毫米
车轮宽度	25 毫米
螺纹轮杆	1/2-13x1 毫米
偏移量	27 毫米
旋转阻止	129 毫米
总高度	113 毫米
温度	- 10 / + 40 摄氏度
标准	EN_12530
重量	0.218 公斤
轮面硬度	支杆 A 87
动(力)载重量	75 公斤
Suitable wheel sizes	100 毫米

Advantages at a glance

滚动阻力运动噪音	• • • • •
磨损 防锈	• • • • •

Dimensions



Structure & Mounting

