

OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 83shA HL50

EAN 4031582457407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	200 毫米
车轮宽度	50 毫米
托板尺寸	140 x 110 毫米
托板孔中心	105 x 80 毫米
托板孔	13 毫米
中心孔	105 x 80 毫米
偏移量	100 毫米
旋转阻止	400 毫米
总高度	272 毫米
Overall height with load	237 毫米
Maximum compression	35 毫米
温度	-20 / +60 摄氏度
标准	EN_12533
重量	11 公斤
旋转半径	200 毫米
轮面硬度	支杆 A 83
动(力)载重量	900 公斤
静载重量	1200 公斤

Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○
磨损	● ● ● ● ●
防锈	● ● ● ○ ○