

LEVINA LIGHT

5220PJP075S70-10x15

EAN 4031582492569

旋转脚轮, Housing made of glass-filled Polyamide, 配有六角形颈的螺纹轮杆. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEpren(热塑橡胶), 灰色无压痕, 配有轮盖, 精密滚珠轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	75 毫米
车轮宽度	25 毫米
螺纹轮杆	M10x15 毫米
偏移量	27 毫米
旋转阻止	129 毫米
总高度	109 毫米
温度	- 10 / + 40 摄氏度
标准	EN_12530
重量	0.194 公斤
轮面硬度	支杆 A 87
动(力)载重量	75 公斤

Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
磨损	● ● ● ○ ○
防锈	● ● ● ● ○

Dimensions



Structure & Mounting

