LINEA

5984UAP150R36-32S30

EAN 4031582382518

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Otočné kolečko s centrální - totální nebo směrovým jištěním, Vidlice vyrobena z Polyamidu, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, čep s excentrickou dírou s nákružkem, krátká verze. Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko

Obrázky se mohou lišit od od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	150 mm
Šířka kola	15 mm
Šířka kolečka	71 mm
Čep-Ø	32 mm
Délka čepu	51 mm
Hlava kolečka-Ø	46 mm
Vyosení	47.5 mm
Přesah kolečka	245 mm
Stavební výška	155 mm
Teplota	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12530
Hmotnost	1.624 kg
Poloměr otáčení	122.5 mm
Tvrdost běhounu	Shore D 42
Dynamická nosnost	200 kg
Statická nosnost	400 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	●●●●●
Hlučnost pohybu	●●●○○
Opotřebení	●●●●○
Ochrana proti korozi	●●●●○

© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 12/10/2024