LEVINA LIGHT

5220PJP075S70-10x15

EAN 4031582492569

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Lenkrolle, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager

Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	75 mm
Radbreite	25 mm
Gewindestift	M10x15 mm
Ausladung	27 mm
Störkreis-Ø	129 mm
Bauhöhe	109 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 40 °C
Norm	EN_12530
Eigengewicht	0.194 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Tragfähigkeit	75 kg

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●●○
Verschleißbeständigkeit	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●●○

Abmessungen



Aufbau & Befestigung



© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 12.10.2024