FORMA

694GUFP150P33 Q1-L30 grey

EAN 4031582476378

Rueda giratoria, bloqueo central con tres posiciones: bloqueo direccional, bloqueo de rueda y movimiento libre, soporte de fundición de aluminio a presión, con revestimiento de polvo, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, rodamiento de bolas a precisión.

La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	150 mm
Ancho de la rueda	18 mm
Ancho de rueda	80 mm
Medida de pletina	92 x 64 mm
Distancia de agujeros	73 x 43 mm
Diámetro de agujero	9 mm
Desplazamiento	57 mm
Altura total	207 mm
Temperatura	- 18 / + 120 °C
Radio giratorio	137 mm
Dureza del bandaje	Shore 60 A
Capacidad de carga	135 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	●●●●○
Ruido de movimiento	●●●●○
Desgaste	●●●●○
Protección contra el óxido	●●●○○

© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 20/05/2024

FORMA

694GUFP150P33 Q1-L30 grey

EAN 4031582476378

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje