ALPHA

3470UFR100P62 blue

EAN 4031582304411

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, cojinete de rodillos.

La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	34 mm
Ancho de rueda	75 mm
Medida de pletina	105 x 80 mm
Distancia de agujeros	80/77 x 60 mm
Diámetro de agujero	9 mm
Diámetro de dome	75 mm
Desplazamiento	40 mm
Interferencia de giro	180 mm
Altura total	128 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN_12532
Peso de la rueda	0.81 kg
Radio giratorio	90 mm
Dureza del bandaje	Shore A 63
Capacidad de carga	160 kg
Capacidad de carga estática	320 kg

Dimensiones



Estructura y montaje



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	●●●○○
Ruido de movimiento	●●●●●
Desgaste	●●●○○
Protección contra el óxido	●●●○○

© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 12/10/2024

ALPHA

3470UFR100P62 blue

EAN 4031582304411

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje