# LINEA

## 5947UAP100P30-11 RAL9002

EAN 4031582368673

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, agujero pasante. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión

La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Diámetro de la rueda | 100 mm |
| Ancho de la rueda | 20 mm |
| Ancho de rueda | 82 mm |
| Agujero pasante | 11 mm |
| Diámetro de dome | 52 mm |
| Desplazamiento | 32 mm |
| Interferencia de giro | 216 mm |
| Altura total | 118 mm |
| Temperatura | - 10 / + 40 °C |
| Norma | EN_12530 |
| Peso de la rueda | 0.706 kg |
| Radio giratorio | 108 mm |
| Dureza del bandaje | Shore A 92 |
| Capacidad de carga | 120 kg |
| Capacidad de carga estática | 240 kg |

### Estructura y montaje



### Ventajas en un vistazo

| | |
|---|---|
| Resistencia a la rodadura | ●●●●● |
| Ruido de movimiento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Protección contra el óxido | ●●●●○ |

© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 12/10/2024