LINEA

5984UAP150R36-32S30

EAN 4031582382518

Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à blocage centralisé, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	15 mm
Largeur de la roulette	71 mm
Diamètre de la tige	32 mm
Longueur de la tige	51 mm
Diamètre du dôme	46 mm
Déport	47.5 mm
Diamètre d'encombrement	245 mm
Hauteur	155 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN_12530
Poids	1.624 kg
Rayon d'encombrement	122.5 mm
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg

Propriétés

Résistance au roulement	●●●●●
Bruit du mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à l'oxydation	●●●●○

© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 12/10/2024