LEVINA LIGHT

5220PJP075S70-10x15

EAN 4031582492569

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Roulette pivotante, Housing made of glass-filled Polyamide, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision

L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	75 mm
Largeur de roue	25 mm
Tige filetée	M10x15 mm
Déport	27 mm
Diamètre d'encombrement	129 mm
Hauteur	109 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.194 kg
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	75 kg

Propriétés

Résistance au roulement	●●●○○
Bruit du mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à l'oxydation	●●●●○

Dimensions



Construction et montage



© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 29/04/2024