LINEA

5984UAP150R36-32S30

EAN 4031582382518

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione

L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	150 mm
Larghezza della ruota	15 mm
Larghezza ruota	71 mm
Perno-Ø	32 mm
Lunghezza del perno	51 mm
Dome-Ø	46 mm
Disassamento	47.5 mm
Ingombro piroettamento	245 mm
Altezza utile	155 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12530
Peso	1.624 kg
Raggio ingombro piroettamento	122.5 mm
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	200 kg
Portata statica	400 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	●●●●●
Silenziosità	●●●○○
Abrasione	●●●●○
Protezione dalla corrosione	●●●●○

© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 03/05/2024