LINEA

5947XSP100P30-13 RAL9002 nc

EAN 4031582350579

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta koła wykonana z poliamidu, elektroprzewodzącego, bieżnik wykonany z poliuretanu, z osłonkami bocznymi, precyzyjne łożysko kulkowe.

Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	100 mm
Szerokość koła	20 mm
Szerokość zestawu	82 mm
Otwór mocujący	13 mm
Średnica główki widelca-Ø	52 mm
Wysięg	32 mm
Zasięg działania koła-Ø	216 mm
Wysokość zabudowy	118 mm
Zakres temperatury	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12530
Masa	0.724 kg
Promień działania koła	108 mm
Twardość bieżni	Shore A 92
Nośność dynamiczna	120 kg
Nośność statyczna	240 kg

Zalety

Łatwość toczenia	●●●●●
Hałas związany z ruchem	●●●○○
Ścieranie	●●●●○
Ochrona przed rdzą	●●●●○

Wymiary



Mocowanie



© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 12/10/2024