LINEA

5940XSC100P51 RAL9002

EAN 4031582352955

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, płytka mocująca. Piasta koła wykonana z Poliamidu, elektroprzewodzące, bieżnia z poliuretanu, wraz z osłonkami, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne.

Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	100 mm
Szerokość koła	20 mm
Szerokość zestawu	82 mm
Wymiary płytki	95 x 70 mm
Rozstaw otworów płytki	75 x 50 mm
Otwór płytki	11 mm
Średnica główki widelca-Ø	52 mm
Wysięg	32 mm
Zasięg działania koła-Ø	180 mm
Wysokość zabudowy	124 mm
Zakres temperatury	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12530
Promień działania koła	90 mm
Twardość bieżni	Shore A 92
Nośność dynamiczna	120 kg
Nośność statyczna	240 kg

Zalety

Łatwość toczenia	●●●●●
Hałas związany z ruchem	●●●○○
Ścieranie	●●●●○
Ochrona przed rdzą	●●●●○

Wymiary



Mocowanie



© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 06/05/2024