# LINEA

## 5947XSC125P52 RAL9002

EAN 4031582353143

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, płytka mocująca. Piasta koła wykonana z Poliamidu, elektroprzewodzące, bieżnia z poliuretanu, wraz z osłonkami, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne.

Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Koło-Ø | 125 mm |
| Szerokość koła | 20 mm |
| Szerokość zestawu | 82 mm |
| Wymiary płytki | 95 x 70 mm |
| Rozstaw otworów płytki | 76/72 x 52/44,5 mm |
| Otwór płytki | 11 mm |
| Średnica główki widelca-Ø | 52 mm |
| Wysięg | 40 mm |
| Zasięg działania koła-Ø | 258 mm |
| Wysokość zabudowy | 148 mm |
| Zakres temperatury | - 10 / + 40 °C |
| Standard | EN_12530 |
| Promień działania koła | 129 mm |
| Twardość bieżni | Shore A 92 |
| Nośność dynamiczna | 130 kg |
| Nośność statyczna | 260 kg |

### Mocowanie



### Zalety

| | |
|---|---|
| Łatwość toczenia | ●●●●● |
| Hałas związany z ruchem | ●●●○○ |
| Ścieranie | ●●●●○ |
| Ochrona przed rdzą | ●●●●○ |

© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 12/10/2024