LINEA

5946USC150R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382587

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Zestaw kołowy skrętny z hamulcem centralnym, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień z mechanizmem hamulca centralnego, wykonanie krótkie . piasta koła z poliamidu, elektroprzewodzące, bieżnia z poliuretanu, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne, zmywalne Obudowa z wbudowaną osłoną kablową wykonaną z polietylenu.

Wskazówka:
Zestawy kołowe zdatne do mycia muszą zostać uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżka szpitalnego.

Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	150 mm
Szerokość koła	15 mm
Szerokość zestawu	71 mm
Trzpień-Ø	32 mm
Długość trzpienia	50 mm
Wysięg	47.5 mm
Zasięg działania koła-Ø	254 mm
Wysokość zabudowy	155 mm
Zakres temperatury	- 10 / + 40 °C
Standard	similar_EN12531
Masa	1.146 kg
Promień działania koła	122.5 mm
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	450 kg

Zalety

Łatwość toczenia	●●●●●
Hałas związany z ruchem	●●●○○
Ścieranie	●●●●○
Ochrona przed rdzą	●●●●○

Wymiary



Mocowanie



© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 12/10/2024