ALPHA

3470UFR100P62 blue

EAN 4031582304411

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por rolamento duplo de esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório, Suporte de fixação. Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem: borracha elástica, não deixa marca, rolamento rígido de esferas

Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	34 mm
Largura da roda	75 mm
Medida da placa de fixação	105 x 80 mm
Distância de furação	80/77 x 60 mm
Diâmetro de furação	9 mm
Diâmetro de dome	75 mm
Desvio em relação ao eixo	40 mm
Diâmetro raio giratório	180 mm
Altura total	128 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN_12532
Peso da roda	0.81 kg
Raio giratório	90 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 63
Capacidade de carga	160 kg
Cap. de carga estática	320 kg

Dimensions



Structure & Mounting



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●●●
Desgaste	●●●○○
Protecção contra oxidação	●●●○○

© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 12-10-2024

ALPHA

3470UFR100P62 blue

EAN 4031582304411

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting