LINEA

5947UAP100P30-11 RAL9002

EAN 4031582368673

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcţiei de rulare, furcă din poliamidă, rulment de precizie cu bile la guler, alezaj pentru ax. Jantă din poliamidă suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie cu bile, etanşat

Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roţii	100 mm
Lățimea roții	20 mm
Lăţimea roții	82 mm
Alezaj central	11 mm
Diametru guler	52 mm
Deviaţie de la ax	32 mm
Diametrul de pivotare	216 mm
Înălţime totală	118 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12530
Greutate	0.706 kg
Raza de pivotare	108 mm
Rigiditatea suprafeţei de rulare	Shore A 92
Sarcină dinamică	120 kg
Sarcină statică	240 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Rezistenţă la rulare	●●●●●
Zgomot de mişcare	●●●○○
Uzare	●●●●○
Protecţie împotriva ruginii	●●●●○

© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 29.04.2024