AGILA

2074PJP150R26-28S45

EAN 4031582348422

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления , кронштейн сделан из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле ось колеса расклепана, покрытие кронштейна сделано из полипропилена, цвет RAL 9002, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков . Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник

Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	150 мм
Ширина колеса	32 мм
Ширина ролика	67 мм
Болт-Ø	28 мм
Длина болта	96 мм
Диаметр шейки - Ø	67 мм
Смещение	45 мм
Область поворота - Ø	240 мм
Общая высота	188 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN_12530
Вес	1.098 кг
Радиус поворота	120 мм
Твердость протектора	твердость по Шору A 87
Допустимая динамическая нагрузка	100 кг
Допустимая статическая нагрузка	200 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Качество качения	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Трение	●●●○○
Коррозионная стойкость	●●●○○

© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 12.10.2024