LEVINA

5377PJP125P30-11

EAN 4031582368758

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", кронштейн и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, поворотный узел с двойным шарикоподшипником, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник
Совет: Эти ролики также доступны с серым рычагом тормоза

Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	32 мм
Ширина ролика	59 мм
Центр.отверстие	11 мм
Диаметр шейки - Ø	59 мм
Смещение	38 мм
Область поворота - Ø	201 мм
Общая высота	161 мм
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN_12530
Вес	0.579 кг
Радиус поворота	100.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору A 87
Допустимая динамическая нагрузка	100 кг
Допустимая статическая нагрузка	200 кг

Advantages at a glance

Качество качения	●●●○○
Шум движения	●●●●○
Трение	●●●○○
Коррозионная стойкость	●●●●○

Dimensions



Structure & Mounting



LEVINA

5377PJP125P30-11

EAN 4031582368758

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

Design Award Winner

German Designer Club

universal design award 09