LEVINA LIGHT

5220PJP075S70-10x15

EAN 4031582492569

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Поворотный ролик, Housing made of glass-filled Polyamide, стержень с резьбой с шестигранной шейкой. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник

Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	75 мм
Ширина колеса	25 мм
Стержень с резьбой	M10x15 мм
Смещение	27 мм
Область поворота - Ø	129 мм
Общая высота	109 мм
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN_12530
Вес	0.194 кг
Твердость протектора	твердость по Шору A 87
Допустимая динамическая нагрузка	75 кг

Advantages at a glance

Качество качения	●●●○○
Шум движения	●●●●○
Трение	●●●○○
Коррозионная стойкость	●●●●○

Dimensions



Structure & Mounting



© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 12.10.2024