LINEA

5984UAP150R36-32S30

EAN 4031582382518

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Okretni tocak sa centralnom, potpunom ili usmerenom kocnicom, Kuciste od poliamida , dupli kuglicni lezajevi u okretnoj glavi, cev sa rupom za profilne sipke, kratka verzija. Telo tocka od poliamida , Omotac: POliuretan , precizni kuglicni lezaj

Picture may differ from original product

Tehnicki podaci

Precnik tocka.	150 mm
Sirina gazista.	15 mm
Sirina tocka	71 mm
Bolcna -Ø	32 mm
Duzina bolcne.	51 mm
Kupola -Ø	46 mm
Dislokacija	47.5 mm
Otpor okretanju.	245 mm
Sveukupna visina.	155 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12530
Tezina	1.624 kg
Radijus okretanja	122.5 mm
Tvrdoca omotaca	Shore D 42
Dinamicka nosivost.	200 kg
Staticka nosivost.	400 kg

Advantages at a glance

Otpor okretanju	●●●●●
Buka pri okretanju	●●●○○
trenje , habanje	●●●●○
zastita od korozije	●●●●○

© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 28.04.2024