

FORMA

694GUF150R26-28 S45 4xM8 grey

EAN 4031582476286

Swivel castor, central lock with three positions: directional lock, wheel lock and free movement, housing made of alu die-casting, powder coated, Пробка с превключваща гърбица за профилни щанги. Тяло на колелото от полиамид, работна повърхнина от еластична гума, немаркираща, прецизен сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	150 мм
Ширина на гумите	18 мм
Болт-Ø	28 мм
Дължина на болта	97 мм
Издаване напред	57 мм
Конструктивна височина	177 мм
Температура	- 18 / + 120 °C
Кръгов радиус	137 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор 60 А
Динамична товароносимост	135 кг

Устройство и монтаж



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ○
Шум при движение	● ● ● ● ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○