

AGILA

1670PJO100P30-13

EAN 4031582356403

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртяща се планка с двоен сачмен лагер, Отвор за завинтване. Сърцевина на ролката от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, немаркираща, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	100 мм
Ширина на гумите	32 мм
Отвор в центъра	13 мм
Издаване напред	38 мм
Интерференция на въртенето	176 мм
Конструктивна височина	135 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN_12530
Тегло	0.46 кг
Кръгов радиус	88 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 88
Динамична товароносимост	80 кг
Статична товароносимост	160 кг

Устройство и монтаж



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○