

GALEA

5070PIO100P60-90x70

EAN 4031582362367

Въртящо колело, Корпус от полиамид, въртяща се планка с двоен сачмен лагер, закрепване на планка. Център на колело от полипропилен, Работна повърхност: плътна гума, сива, не оставяща следи, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	100 мм
Ширина на гумите	32 мм
Размер на планката	90 x 70 мм
Център на отвора на планката	70/60 x 55/50 мм
Отвор на планката	8 мм
Издаване напред	40 мм
Интерференция на въртенето	180 мм
Конструктивна височина	138 мм
Температура	-20 / +60 °C
Стандарт	EN_12530
Тегло	0.32 кг
Кръгов радиус	90 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 80
Динамична товароносимост	60 кг
Статична товароносимост	120 кг

Устройство и монтаж



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ● ○