

PRODUKTINFORMATION LINEA FÜR DIE INDUSTRIE

 60 - 150 kg

 85 - 177 mm

 75 - 150 mm



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

GEHÄUSE

Seite: 8-13

RÄDER

Seite: 14-19

BEFESTIGUNGEN

Seite: 20-31



BESSERE MOBILITÄT IN PREMIUMQUALITÄT

Seit 1923 entwickelt TENTE intelligente Mobilitätslösungen, die das Leben der Menschen und ihre Arbeitswelt spürbar verbessern. Lösungen, die die Produktivität steigern, für mehr Sicherheit sorgen und in Sachen Design, Haltbarkeit sowie Umweltfreundlichkeit neue Horizonte eröffnen. Auf diese Kompetenz sowie höchste Fertigungsqualität vertrauen führende Hersteller und Unternehmen vielfältigster Branchen gleichermaßen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie technische Informationen zu unserer Linea Produktfamilie. Außerdem erfahren Sie, welchen Mehrwert diese Mobilitätslösung für Ihr Unternehmen bietet. Unter anderem:

Optimierte Manövrierbarkeit

Doppelrolle mit hoher Manövrierbarkeit durch Differentialwirkung.

Tragfähiges Gehäuse

Doppelrolle mit erhöhter Tragfähigkeit bei niedriger Bauhöhe.

Individuelles Branding

Mit Logo bedruckbar.



Deutscher Designer Club



reddot design award

LINEA FAMILIEN ÜBERSICHT

PERFEKT FÜR IHRE BEDÜRFNISSE

Die Linea-Rollenfamilie beinhaltet nicht nur die in dieser Broschüre gezeigten Produkte, sondern auch weitere Varianten mit speziellen Funktionen, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu diesen Linea-Versionen:



Linea safety

Standardmäßig automatisch festgestellt für erhöhte Sicherheit.

- 60 - 120 kg
- 75 - 100 mm

Passende Befestigungen finden Sie auf den Seiten: 28-31



Linea low height

Niedrige Version – Bauhöhe nur 3 mm über der Höhe des Raddurchmessers.

- 90 - 100 kg
- 75 - 100 mm

Für weitere Informationen zu diesem Produkt, kontaktieren Sie uns bitte.



Linea smart

Mit eingebauter, sofort ein-satzbarer Befestigung und den wesentlichen Linea Funktionen.

- 90 - 100 kg
- 100 mm

Für weitere Informationen zu diesem Produkt, kontaktieren Sie uns bitte.



Linea load

Robuste Ausführung, die höhere Lasten tragen kann.

- 100 kg
- 50 mm

Für weitere Informationen zu diesem Produkt, kontaktieren Sie uns bitte.



Linea light

Ausführung mit vielen Möglichkeiten und einfachen Einsteckbefestigungen.

- 40 kg - 100 kg
- 50 - 100 mm

Für weitere Informationen zu diesem Produkt, kontaktieren Sie uns bitte.



KUNDENSPEZIFISCHES DESIGN

Das Design aller Lineas ist individuell gestaltbar. Wir bieten nicht nur die Möglichkeit faszinierender Bilddrucke, sondern auch die Option, die Rolle nahtlos an die individuelle Designsprache unserer Kunden anzupassen und eine erfolgreiche Differenzierung zu fördern. Bitte kontaktieren Sie uns: www.tente.com/kontakt



Oberflächen-
behandlungen



Farbliche
Anpassung



Individuelles
Branding




Faszinierende
Bilddrucke

GEHÄUSE



EIGENSCHAFTEN



Verbesserte Fahrstabilität

Richtungsfeststeller für verbesserte Fahrstabilität in Kurven und einem einfachen Geradeauslauf auf langen Fahrwegen.



Ergonomischer Tritthebel

Kick-Pedal für schnelle und einfache Bedienung mit jeder Art von Schuhwerk.




Kombiniertes Feststellsystem

Sowohl die Richtungsfeststellung, als auch die Totalfeststellung, kann an derselben Rolle angebracht und separat bedient werden.



Sichere Feststellung

Rollt nur bei aktiver Betätigung eines Hebels oder Griffs durch den Anwender. Unbeabsichtigtes Fahren wird ausgeschlossen.



Tragfähiges Gehäuse

Doppelrolle mit erhöhter Tragfähigkeit bei niedriger Bauhöhe.



Bruchfeste Konstruktion

Sehr hohe Schlag- und Stoßfestigkeit.



Benutzerfreundliche Zentralfeststellung

Gleichzeitige Feststellung von mehr als einer Rolle an einem zentralen Betätigungshebel. Auf Anfrage.



Chemikalienbeständige Komponenten

Unempfindlich gegen viele Reinigungsmittel und chemische Substanzen.



Reduzierte Reinigung

Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen einfach und schnell zu reinigen.

GEHÄUSE

Die Konstruktion der Doppelrollen ermöglicht eine leichte Manövrierbarkeit. Das liegt am Differentialeffekt und daran, dass sie eine geringere Bauhöhe haben als eine Einzelradrolle mit gleichem Raddurchmesser. Das Gehäuse ist aus Polyamid gefertigt. Die Rollen haben extrem hohe Dämpfungseigenschaften und sind dank überwiegend glatter Oberflächen schnell und einfach zu reinigen. Wir bieten verschiedene Funktionen an:



Lenkrolle
Rad und Gehäuse sind frei beweglich, so dass sie sich leicht manövrieren lassen.



Richtungsfeststeller
Richtungsfeststeller für verbesserte Fahrstabilität in Kurven und einem einfachen Geradeauslauf auf langen Fahrwegen.



Radfeststeller
Radfeststeller mit Kipphebel zur manuellen Betätigung. Dieser verhindert unbeabsichtigtes Wegrollen.



Totalfeststeller
Totalfeststeller zur gleichzeitigen Feststellung von Rad und Schwenklager für einen sicheren Stand.



Kombinierter Feststeller
Sowohl die Richtungsfeststellung, als auch die Totalfeststellung, kann an derselben Rolle angebracht und separat bedient werden.



Automatische Feststellung
Rollt nur bei aktiver Betätigung eines Hebels oder Griffs durch den Anwender. Unbeabsichtigtes Fahren wird ausgeschlossen.



Ergonomischer Tritthebel
Alle Rollen mit einer Standardfeststellung sind alternativ mit einem größeren Kick-Pedal für eine schnelle und einfache Bedienung, mit jeder Art von Schuhwerk, erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns.



Integrierter Kabelabweiser
Für die Linea mit Raddurchmesser 100 mm und 125 mm ist ein Kabelabweiser erhältlich, der auf dem Boden liegende Kabel und Schläuche schützt. Dieser kann nachträglich installiert werden. Bitte kontaktieren Sie uns.



Farbliche Anpassung
An das Produktdesign anpassbare Farben. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihre gewünschte Farbe.

Gehäusefarben:

RAL 7001 RAL 9002
 RAL 7015 RAL 9011
 RAL 9003

Tritthebelfarben

RAL 7015 RAL 9011
 RAL 3000 RAL 6032

Technische Daten und Verfügbarkeit




AUTOMATISCHE
FESTSTELLUNG




Beschreibung	Gehäuseart	Bockrolle	Lenkrolle	Swivel castor with directional lock	Lenkrolle mit Radfeststeller	Lenkrolle mit Totalfeststeller	Lenkrolle mit Richtungs- und Totalfeststeller	Lenkrolle mit automatischem Radfeststeller	Lenkrolle mit automatischem Totalfeststeller
	Artikel-beschreibung	5908	5940 / 5920	5941 / 5921	5945 / 5925	5947 / 5927	594C	592D	594D
	Material	Polyamide	Polyamide	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid
	Schwenklager	-	Doppeltes Präzisionskugellager oder Gleitlager	Doppeltes Präzisionskugellager oder Gleitlager	Doppeltes Präzisionskugellager oder Gleitlager	Doppeltes Präzisionskugellager oder Gleitlager	Doppeltes Präzisionskugellager	Doppeltes Präzisionskugellager oder Gleitlager	Doppeltes Präzisionskugellager oder Gleitlager
	Waschbar*	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Störkreis	Linea								
	Rad Ø 100 mm	-	180 mm	216 mm	216 mm	216 mm	-	-	-
	Rad Ø 125 mm	-	218 mm	258 mm	258 mm	258 mm	258 mm	-	-
	Rad Ø 150 mm	●	265 mm	312 mm	312 mm	312 mm	312 mm	-	-
	Linea safety								
	Rad Ø 75 mm	-	-	-	-	-	-	130 mm	-
	Rad Ø 100 mm	-	-	-	-	-	-	176 mm	180 mm

Schwenklager



Doppeltes Präzisionskugellager



Gleitlager

Artikel mit diesem Zeichen "●" sind verfügbar. Artikel mit diesem Zeichen "-" sind in unserem Standardsortiment nicht erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns.
* Waschbare Ausführungen mit rostfreiem Präzisionskugellager im Schwenkkopf.




Linea safety
Für Rollen mit automatischer Feststellung bieten wir ein praktisches Zubehör-Kit, für die einfache Installation an Ihrer Anwendung, an. Das Zubehör-Kit und die passenden Befestigungen finden Sie auf den Seiten 28-31.

RÄDER



EIGENSCHAFTEN



Geräuscharmer Lauf

Besonders weiche Radvarianten für eine ruhige Arbeitsumgebung.




Spurlose Bewegung

Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.




Schützende Abdichtung

Räder mit abgedichtetem Lager gegen Spritzwasser und Schmutz.



Verfärbungsfreier Einsatz

Keine Kontaktverfärbung bei längeren Standzeiten. Kann auch für Böden aus unbehandeltem Holz und Naturstein verwendet werden.



Geprüfte Leitfähigkeit

Optional: Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.



Individual branding

Mit Logo bedruckbar.



Faszinierende Fotodrucke

Radkappen mit nahezu jedem Motiv vollflächig bedruckbar.



Lackierte Oberfläche

Gold, Chrom, Aluminium oder glänzende Farben.



Wartungsarme Räder

Störungsfreien Lauf und wenig Reinigungsaufwand.

RÄDER

Die Eigenschaften eines Rades hängen vom Material und vom Lager ab. TENTE bietet für die Linea Produktfamilie hochwertige Kunststoff-räder aus Polypropylen an. Diese haben einen geringen Rollwiderstand, sind Korrosionsbeständig und unempfindlich gegen viele aggressive Substanzen. Die Linea Räder können sowohl auf weichen als auch auf harten Böden mit hohem Fahrkomfort eingesetzt werden.



Maxtech

Perfekt für funktionales Design und anspruchsvolle Anwendungen. Hergestellt aus Polyamid und gespritztem Polyurethan. Auch erhältlich als leitfähige und Edelstahl Ausführungen.

Einige Räder aus Kunststoff sind waschbar und können daher in Bereichen eingesetzt werden, in denen strenge Hygiene Vorschriften gelten, zum Beispiel in Krankenhäusern. Durch das optimierte Design der Lauffläche wird die Reibung reduziert und ein müheloses Manövrieren gewährleistet.



Farbliche Anpassung

Dies sind unsere Standardproduktfarben. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihre gewünschte Farbe.

Laufflächenfarbe:

● RAL 7015 ● RAL 9011

Radkappenfarbe:

○ RAL 9003 ● PMS 116C
 ● RAL 9002 ● PMS 186C
 ● RAL 7001 ● PMS 376C
 ● RAL 7015 ● PMS 2935C
 ● RAL 9011



Flexibilität mit Design-Radkappen

Um die Lagerhaltung zu optimieren, können die Rollen ohne montierte Radkappen und die Teile, mit Farb- oder Sonderbedruckung, separat geliefert werden. Bitte kontaktieren Sie uns.

Technische Daten und Verfügbarkeit

i	Produktname	Maxtech	Maxtech precision	Maxtech stainless	Maxtech precision conductive
	Artikel-beschreibung	UAI, UAO	UAP	UAC	XSP, XSC
	Laufflächenmaterial	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
	Laufflächenhärte*	Shore A 92	Shore A 92	Shore A 92	Shore A 92
	Material Radkörper	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid
	Temperaturbereich	-10 °C / +40 °C	-10 °C / +40 °C	-10 °C / +40 °C	-10 °C / +40 °C
	Radbreite / Raddurchmesser in mm	15 mm / Ø 75 - -	15 mm / Ø 75 20 mm / Ø 100 - 125 22 mm / Ø 150	15 mm / Ø 75 20 mm / Ø 100 - 125 22 mm / Ø 150	15 mm / Ø 75 20 mm / Ø 100 - 125 22 mm / Ø 150
	Elektrisch leitfähig (10 ⁴ OHM)	-	-	-	●
	Waschbar**	●	-	●	● XSC
Lagerart	Gleitlager	●	-	●	●
	Präzisionskugellager	-	●	●	●
Tragfähigkeit	Linea safety				
	Rad Ø 75 mm	60 kg UAI 70 kg UAO	100 kg	-	-
	Rad Ø 100 mm	-	120 kg	120 kg	120 kg
	Linea				
	Rad Ø 100 mm	-	120 kg	120 kg	120 kg
	Rad Ø 125 mm	-	130 kg	130 kg	130 kg
	Rad Ø 150 mm	-	150 kg	150 kg	150 kg

Artikel mit diesem Zeichen "●" sind verfügbar. Artikel mit diesem Zeichen "-" sind in unserem Standardsortiment nicht erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns.
Die angegebene Tragfähigkeit gilt nur für die Linea Produktfamilie.
* Bitte kontaktieren Sie uns für eine weichere Laufflächenhärte.
** Waschbare Rollen haben ein Edelstahl-Präzisionskugellager und/oder Gleitlager.



Normen:
Die Rollentypen wurden geprüft und erfüllen die Anforderungen nach den folgenden Normen:
EN 12528:
• Linea safety (Gehäuse 592D)
EN 12530:
• Linea
• Linea safety (Gehäuse 594D)
EN12532:
• Linea



Tragfähigkeit
Bei Verwendung von vier Rollen berechnet man die erforderliche Tragfähigkeit wie folgt: Das Gewicht der Anwendung plus die zusätzliche Last geteilt durch drei Rollen.

$$\frac{\text{Gewicht der Anwendung} + \text{Last}}{3} = \text{Tragfähigkeit einer Rolle}$$

Lagerarten



Gleitlager für kurze Distanzen.



Präzisionskugellager für höchste Leistung.

BEFESTIGUNGEN




EIGENSCHAFTEN



Flexible Befestigungsoptionen

Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen über personalisierte Befestigungen zu erhalten.



Variable Befestigung


Großes Sortiment an Befestigungen in verschiedenen Maßen.

WEITERE EIGENSCHAFTEN



Ausgezeichnetes Design

Durch internationale Jurys mit renommierten Preisen ausgezeichnet.



Zuverlässiger Scanvorgang

Antimagnetische Ausführung für Sicherheitsscanner und Magnetresonanztomographie. Auf Anfrage erhältlich.




Geprüfte Qualität

Nach europäischer Norm im eigenen Prüflabor getestet.



Unbedenkliche Materialien

Entspricht der RoHS-Richtlinie und der REACH-Verordnung der Europäischen Union. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).



Einheitliches Design

Die Produktfamilie Linea gewährleistet ein einheitliches Erscheinungsbild und vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten vom Raddurchmesser 50 mm bis zu 150 mm. Kontaktieren Sie uns.

ANSCHRAUBLOCH

Das Rückenloch ist ein schneller und einfacher Weg, um eine solide Befestigung mit normalen M10 oder M12 Schrauben zu gewährleisten.

Anschraubloch
Für Schrauben mit beliebiger Länge. Spezielle Rückenlochmaße können auf Anfrage angefertigt werden.



Technische Daten und Verfügbarkeit

i	Beschreibung	Anschraubloch	
		Artikelbeschreibung	Artikelbeschreibung
		Anschraubloch Ø	Anschraubloch Ø
↻	Linea		
	Rad Ø 100 mm	118 mm	118 mm
	Rad Ø 125 mm	143 mm	143 mm
	Rad Ø 150 mm	-	170 mm


Artikel mit diesem Zeichen " - " sind nicht in unserem Standardsortiment verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

EXPANDERBEFESTIGUNGEN

Für eine einfache Montage in Rohren bieten wir für Rollen mit Anschraubloch im Durchmesser 10 mm geeignete Expanderbefestigungen an. Die verstellbaren Expander ermöglichen einen flexiblen Einbau in verschiedene Rohrgrößen.

Anschraubloch
Für Schrauben beliebiger Länge.

Expanderbefestigung
Einstellbar auf verschiedene Rohrdurchmesser. Erhältlich für runde und quadratische Rohre.



Technische Daten und Verfügbarkeit

i	Beschreibung	Anschraubloch		
		Artikelbeschreibung	Artikelbeschreibung	Artikelbeschreibung
		Anschraubloch Ø	Expander, rund	Expander, quadratisch
		Expanderabmessungen	Expanderabmessungen	Expanderabmessungen
↻	Linea			
	Rad Ø 100 mm	118 mm	●	●
	Rad Ø 125 mm	143 mm	●	●
	Rad Ø 150 mm	170 mm	●	●

Artikel mit diesem Zeichen "●" sind verfügbar.

ZAPFENBEFESTIGUNG

Wir bieten verschiedene Zapfenbefestigungen für eine einfache Montage in Rohren an. Die Zapfen sind sehr individuell anpassbar.




Technische Daten und Verfügbarkeit

i	Beschreibung	
	Befestigungsart	Zapfen
	Artikelbeschreibung	R05-22
	Zapfenform	Round
	Gewinde für Fixierschraube	M8
	Gewindeposition von unten	19 mm
	Zapfen Ø	22 mm
↻	Bauhöhe	
	Linea	
	Rad Ø 100 mm	118 mm
	Rad Ø 125 mm	143 mm
	Rad Ø 150 mm	170 mm



Andere Abmessungen auf Anfrage.


Technische Zeichnungen



Items with this sign "-" are not available in our standard range. Please contact us.

ADAPTER FÜR ROHRE

Für eine flexible Montage der Zapfenbefestigung in runde oder quadratische Rohre sind verschiedene Adapter erhältlich.



Technische Daten und Verfügbarkeit

i	Beschreibung	
	Rohrart	Rund Quadratisch
	Artikelbeschreibung	R08 R48
	Kompatibel mit Produkt	R05 R05
	Adapterabmessungen	Ø 28 mm 27 x 27 mm 32 x 32 mm 36 x 36 mm
	Zapfen Ø	22 mm 22 mm
	Zapfenlänge	40 mm 45 mm & 60 mm

PLATTENBEFESTIGUNGEN

Sichere Verbindung mit vier Schrauben. Für einen langlebigen Einsatz sind alle Befestigungen der Linea Produktfamilie hochwertig glanzverzinkt oder auf Anfrage aus Edelstahl.



Plattenbefestigung
Sonderplatten mit verschiedenen Abmessungen können auf Anfrage angefertigt werden.

Technische Daten und Verfügbarkeit

							
i	Befestigungsart	Platte	Platte	Platte	Platte	Platte	Platte
	Artikel- beschreibung	P50	P51	P52	P60	P62	P63
	Plattenabmessung	77 x 67 mm	95 x 70 mm	96 x 70 mm	90 x 137 mm	96 x 78 mm	137 x 105 mm
	Plattenlochabstand	61,5/56 x 51,5/46,5 mm	75 x 50 mm	76/72 x 52/44,5 mm	56 x 100 mm	80 x 60 mm	105 x 80/65 mm
	Plattenloch Ø	8,5 mm	11 mm	11 mm	11 mm	9,1 mm	11 mm
Bauhöhe	Linea						
	Rad Ø 100 mm	124 mm	124 mm	124 mm	-	125 mm	124 mm
	Rad Ø 125 mm	148 mm	148 mm	148 mm	-	150 mm	148 mm
	Rad Ø 150 mm	170 mm	170 mm	170 mm	177 mm	177 mm	176 mm


Artikel mit diesem Zeichen "-" sind nicht in unserem Standardsortiment verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

LINEA SAFETY

Unsere Linea safety Rollen sind standardmäßig automatisch festgestellt und können nur bewegt werden, wenn die Feststellung aktiv gelöst wird. Dieses System schafft neue Möglichkeiten, zum Beispiel für die Entwicklung mobiler Möbel. Ein direkter Zugriff mit dem Fuß auf die Rolle ist nicht erforderlich, um die Bewegung zu starten. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.



Automatische Feststellung
Sie haben die Wahl zwischen der Radfeststellung, die in den Raddurchmessern 75 mm und 100 mm erhältlich ist, oder der Totalfeststellung nur für Raddurchmesser 100 mm.



Automatische Feststellung
Die Feststellung funktioniert über ein langlebiges Formschlussystem, welches von TENTE patentiert ist.

Plattenbefestigungen



i	Befestigungsart	Platte mit automatischer Radfeststellung	Platte mit automatischer Radfeststellung	Platte mit automatischer Totalfeststellung
	Artikelbeschreibung	P41	P41	P50
	Plattenabmessung	38 x 38 mm* 42 x 42 mm 60 x 60 mm	65 x 65 mm	77 x 67 mm
	Plattenlochabstand	27 x 27 mm 32 x 32 mm 48/38 x 48/38 mm	47/42x47/42 mm	61,5/56 x 51,5/46,5
	Plattenloch Ø	5 mm 5 mm 6 mm	6 mm	8,5 mm
Bauhöhe	Linea safety			
	Rad Ø 75 mm	86,5 mm	85 mm	-
	Rad Ø 100 mm	113,5 mm	112 mm	124 mm

*Die Platte P41 in der Größe 38 x 38 mm ist nur für Rückenlochbefestigungen im Durchmesser 10 mm erhältlich.

Gewindebefestigungen



i	Befestigungsart	Gewindestift mit automatischer Radfeststellung	Gewindestift mit automatischer Radfeststellung	Gewindestift mit automatischer Totalfeststellung	Gewindestift mit automatischer Totalfeststellung
	Artikelbeschreibung	S70	S70	S70	S70
	Gewindestiftabmessung	M10 x 15 mm M10 x 25 mm	M12 x 15 mm M12 x 25 mm	M10 x 15 mm	M12 x 25 mm
Bauhöhe	Linea safety				
	Rad Ø 75 mm	80,5 mm	81,5 mm	-	-
	Rad Ø 100 mm	106 mm	106 mm	123 mm	129 mm

Artikel mit diesem Zeichen "-" sind nicht in unserem Standardsortiment verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Komponenten des Linea safety Zubehörsatzes

Wir bieten einen optionalen Zubehörsatz für die einfache Installation mit Ihrer Anwendung an.

Beschreibung					
	Zubehör	Edelstahlseil 1,2 mm verzinkte Litze 1x19. Eine Seite mit aufgedruckter Seilendver- bindunge 4x4	Edelstahlseil 1,5 mm verzinkte Litze 1x19. Eine Seite mit aufgedruckter Kugel-Seilend- verbindung Ø 6mm	Flachdraht- spiralhüllen Ø 5 mm	Endhülse 8x16 DEC 5.9x7
	Länge (m)	3	3	10	-
	Menge	6	4	1	4
	Hinweise	Zum Anschluss des Kupplungs- stückes an Linea safety (592D) mit Radbremse in den Raddurch- messern 75 mm und 100 mm. Zum Anschluss der Steuerung an Duplikator an jede Linea safety Version.	Zum Anschluss des Kupplungs- stückes an Linea safety (594D) mit Totalfeststellung im Raddurchmes- ser 100 mm.	Gefertigt aus einem Flachstahl- draht.	-


Beschreibung							
		Zubehör	Langer Griff	Kurzer Griff	Kupplungsstück	Zylindrische Anschlaghülse-klemmen. Zum Verpressen 5x4.1 (Ø 1.65 mm)	Zylindrische Anschlaghülse-klemmen. Zum Verpressen 4x4 (Ø 1.4 mm)
		Länge (m)	-	-	-	-	-
		Menge	1	1	1	6	10
		Hinweise	Mit Blockiersystem Möglichkeit			Zur Verwendung mit Kabel Ø 1,5 mm mit Linea safety (594D) und einer Totalfeststellung im Raddurchmesser 100 mm.	Zur Verwendung mit Kabel Ø 1,2mm mit Linea safety (592D) und einer Radfeststellung in Raddurchmesser 75 mm und 100 mm.

VIELFALT MIT SYSTEM: UNSERE ROLLEN

Jede unserer Produktfamilien wird durch bestimmte Kriterien vereint. So kann der Schwerpunkt auf einem hohen Designanspruch, dem speziellen Einsatzbereich oder außergewöhnlicher Belastbarkeit liegen.

Ausgehend von diesem definierten Eigenschaftsprofil steht für jedes einzelne Modell ein System von Ausführungsvarianten zur Verfügung – von der richtigen Dimensionierung über technische Spezifikationen bis zur erforderlichen Ausstattung. Was auch immer Sie benötigen – unsere Produktfamilien bieten die optimale Lösung.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite: www.tente.com



EXPERTISE DIE INSPIRIERT

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir sind ein global agierendes Unternehmen und stehen Ihnen auf fünf Kontinenten zur Seite. Das bedeutet Unterstützung vor Ort mit einem Service auf Augenhöhe – und einem Wissen mit Tiefe. Darüber hinaus beraten Sie unsere erfahrenen Lösungsexperten über die beste Mobilitätslösung für Ihre Anforderungen. Finden Sie auf der Webseite den nächsten TENTE Standort:

www.tente.com/locations

ERHÖHEN SIE IHRE EFFIZIENZ

Mit unseren intelligenten Mobilitätslösungen helfen wir Ihnen, Zeit, Mühe, Energie und Betriebskosten zu sparen. Auf diese Weise können Sie Ihre Arbeitsmethoden und -bedingungen verbessern, wodurch Sie eine Optimierung Ihrer Prozesse erreichen und eine höhere Produktivität, Rentabilität und Sicherheit gewährleisten. Fordern Sie unseren Lösungskatalog an oder lesen Sie auf unserer Webseite, wie unsere Kunden von unseren maßgeschneiderten Lösungen profitieren:

www.tente.com/solutions

ENTWICKLUNGSZEIT SPAREN

Auf unserer Webseite finden Sie technische Zeichnungen, Produktdatenblätter sowie 2D- und 3D-CAD-Dateien in verschiedenen Formaten:


www.tente.com/linea

MEHR INFORMATIONEN ERHALTEN

Neben unserer informativen Webseite können Sie ganz einfach verschiedene Kataloge und Broschüren zum Thema Mobilitätslösungen, Kundenreferenzen und vieles mehr herunterladen:

www.tente.com/download





www.tente.com



PRODUKTIVITÄT



SICHERHEIT



DESIGN



HALTBARKEIT



UMWELT