

AGILA

267FPO04x1.25P52-95x70

EAN 4031582435344

Swivel castor with Butterfly wheel brake, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	101.6 mm
Largeur de roue	31.75 mm
Dimension de platine	95 x 70 mm
Distance entre axe	44,45 x 76,2 mm
Diamètre des trous	11 mm
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	176 mm
Alésage - Ø	10 mm
Longueur de moyeu	41 mm
Hauteur	131 mm
Norme	ICWM
Rayon d'encombrement	88.8 mm
Dureté du bandage	Shore D 66
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	300 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

AGILA

267FPOO4x1.25P52-95x70

EAN 4031582435344



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

