

# AGILA

## 2670PAP3x1.25P52-95x70

EAN 4031

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

### Données techniques

Diamètre de roue	76.2 mm
Largeur de roue	31.75 mm
Dimension de platine	95 x 70 mm
Distance entre axe	44,45 x 76,2 mm
Diamètre des trous	11 mm
Déport	36 mm
Diamètre d'encombrement	148.2 mm
Alésage - Ø	10 mm
Longueur de moyeu	41 mm
Hauteur	104 mm
Norme	ICWM
Rayon d'encombrement	73.5 mm
Dureté du bandage	Shore D 41
Capacité de charge dynamique	102 kg
Capacité de charge statique	204 kg

### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

# AGILA

2670PAP3x1.25P52-95x70

EAN 4031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

---

