

# OMIKRON

## 9250FTP400P66

EAN 4031582314021

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur, pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


### Données techniques

Diamètre de roue	400 mm
Largeur de roue	100 mm
Dimension de platine	250 x 200 mm
Distance entre axe	210 x 160 mm
Diamètre des trous	17 mm
Déport	115 mm
Diamètre d'encombrement	630 mm
Hauteur	470 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12533
Poids	49.022 kg
Rayon d'encombrement	315 mm
Dureté du bandage	Shore A 92
Capacité de charge dynamique	3200 kg
Capacité de charge statique	6400 kg


### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Construction et montage



# OMIKRON

9250FTP400P66

EAN 4031582314021



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

