

INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-28

EAN 4031582341195

Roulette pivotante, Structure en acier embouti, pivot sur roulement à billes, chape avec habillage synthétique., Tige. Corps de roue polyamide, conducteur électrique, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulement à billes de précision, protégé

Renseignement: Produit certifié TÜV. Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	15 mm
Largeur de la roulette	63 mm
Diamètre de la tige	28 mm
Longueur de la tige	45 mm
Diamètre du dôme	61.5 mm
Déport	31 mm
Diamètre d'encombrement	170 mm
Hauteur	129 mm
Résistance à la température	- 25 / - 25 °C
Norme	EN_12531
Poids	1.102 kg
Rayon d'encombrement	85 mm
Dureté du bandage	Shore D 40
Capacité de charge dynamique	125 kg
Capacité de charge statique	375 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Construction et montage



INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-28

EAN 4031582341195



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

