

AGILA

2675PAP3.5x1.25P52-95x70

EAN 4031582435634

회전, 휠 브레이크, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스윙블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

기술 데이터

휠 직경	88.9 mm
휠 폭	31.75 mm
플레이트 크기	95 x 70 mm
플레이트 홀 센터	44,45 x 76,2 mm
플레이트 홀	11 mm
오프셋	34 mm
회전간섭	230 mm
축 홀-Ø	10 mm
허브 길이	41 mm
총 높이	116.7 mm
표준	ICWM
회전 반경	115 mm
트레드 경도	Shore D 41
동하중	113 kg
정지하중	226 kg

Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ● ● ○
부식 방지	● ● ● ○ ○

제품 정보

AGILA

2675PAP3.5x1.25P52-95x70

EAN 4031582435634

Structure & Mounting



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.