

LINEA

5947UAP100P30-11 RAL9002

EAN 4031582368673

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	20 mm
Wielbreedte	82 mm
Centraal gat	11 mm
DOM-Ø	52 mm
Uitlading	32 mm
Uitzwenking - Ø	216 mm
Bouwhoogte	118 mm
Temperatuur	- 10 / + 40 °C
Standaard	EN_12530
Eigen gewicht	0.706 kg
Zwenkradius	108 mm
Hardheid van de band	Shore A 92
Dyn. draagvermogen	120 kg
Statisch draagvermogen	240 kg

Structuur en montage



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ●
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ● ○