

LINEA

592DUAP100L51-11 RAL9002

EAN 4031582415353

Zestaw kołowy skrętny z hamulcem automatycznym, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


Dane techniczne

Koło-Ø	100 mm
Szerokość koła	20 mm
Szerokość zestawu	73 mm
Otwór mocujący	11 mm
Średnica główki widelca-Ø	40 mm
Zasięg działania koła-Ø	176 mm
Wysokość zabudowy	100 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN_12528
Promień działania koła	88 mm
Nośność dynamiczna	100 kg
Nośność statyczna	200 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○

Wymiary



Mocowanie

