

LINEA

594CUAP150R05-22 ral7001

EAN 4031582411461

Zintegrowany hamulec dwufunkcyjny z hamulcem koła oraz blokadą kierunku jazdy (Combined brake), widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	150 mm
Szerokość koła	22 mm
Szerokość zestawu	89 mm
Trzpień-Ø	22 mm
Długość trzpienia	40 mm
Średnica główki widelca-Ø	56 mm
Wysięg	52 mm
Zasięg działania koła-Ø	312 mm
Wysokość zabudowy	175 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN_12530
Masa	1.45 kg
Promień działania koła	156 mm
Twardość bieżni	Shore A 92
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	300 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ● ● ● ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○