

LINEA

5920UAP075S70 10x15 RAL9002

EAN 4031582477115

Zestaw obrotowy, obudowa wykonana z poliamidu, trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą). . Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	75 mm
Szerokość koła	15 mm
Szerokość zestawu	54 mm
Trzpień gwintowany	10 x 15 mm
Średnica główki widelca-Ø	30 mm
Wysięg	23 mm
Zasięg działania koła-Ø	130 mm
Wysokość zabudowy	75 mm
Zakres temperatury	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12528
Promień działania koła	65 mm
Nośność dynamiczna	80 kg
Nośność statyczna	160 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○

Mocowanie

