

# LINEA

## 5947XSP125R05-28 RAL9002

EAN 4031582352054

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący. Piasta koła wykonana z poliamidu, elektroprzewodzącego, bieźnik wykonany z poliuretanu, z osłonkami bocznymi, precyzyjne łożysko kulkowe.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

### Dane techniczne

Koło- $\emptyset$	125 mm
Szerokość koła	20 mm
Szerokość zestawu	82 mm
Trzpień- $\emptyset$	28 mm
Długość trzpienia	40 mm
Średnica główki widelca- $\emptyset$	52 mm
Wysięg	40 mm
Zasięg działania koła- $\emptyset$	258 mm
Wysokość zabudowy	145 mm
Zakres temperatury	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12530
Masa	1.076 kg
Promień działania koła	129 mm
Twardość bieźni	Shore A 92
Nośność dynamiczna	130 kg
Nośność statyczna	260 kg

### Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○

### Mocowanie

