

LINEA

5984UAP150R36-32S30

EAN 4031582382518

Zestaw obrotowy z centralnym hamulcem dwufunkcyjnym: totalnym lub kierunkowym, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień z mechanizmem hamulca centralnego, wykonanie krótkie. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	150 mm
Szerokość koła	15 mm
Szerokość zestawu	71 mm
Trzpień-Ø	32 mm
Długość trzpienia	51 mm
Średnica główki widelca-Ø	46 mm
Wysięg	47.5 mm
Zasięg działania koła-Ø	245 mm
Wysokość zabudowy	155 mm
Zakres temperatury	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12530
Masa	1.624 kg
Promień działania koła	122.5 mm
Twardość bieżni	Shore D 42
Nośność dynamiczna	200 kg
Nośność statyczna	400 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○