

FORMA

694GUFP150P33 Q1-L30 grey

EAN 4031582476378

Swivel castor, central lock with three positions: directional lock, wheel lock and free movement, housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	150 мм
Ширина колеса	18 мм
Ширина ролика	80 мм
Размер панели	92 x 64 мм
Отверстия панели	73 x 43 мм
Отверстие панели	9 мм
Смещение	57 мм
Общая высота	207 мм
Температура	- 18 / + 120 °C
Радиус поворота	137 мм
Твердость протектора	твердость по Шору 60 A
Допустимая динамическая нагрузка	135 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

FORMA

694GUFP150P33 Q1-L30 grey

EAN 4031582476378



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

