

# FORMA

## 694HUFP150P33 L1-L30 dark grey

EAN 4031582476422

Swivel castor, central lock with three positions: total lock, wheel lock and free movement, housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Технические характеристики

Диаметр колеса	150 мм
Ширина колеса	18 мм
Размер панели	92 x 64 мм
Отверстия панели	73 x 43 мм
Отверстие панели	9 мм
Смещение	57 мм
Общая высота	202 мм
Температура	- 18 / + 120 °C
Радиус поворота	137 мм
Твердость протектора	твердость по Шору 60 A
Допустимая динамическая нагрузка	135 кг

### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

# FORMA

694HUF150P33 L1-L30 dark grey

EAN 4031582476422



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

