

# ELASTECH

IFP160x50-Ø25

EAN 4031582319828

Центр колеса из Алюминия, Протектор: эластичная шина, не оставляющий следов, вулканизированная на основание, прецизионный шарикоподшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Технические характеристики

Диаметр колеса	160 мм
Ширина колеса	50 мм
Отверстие оси Ø	25 мм
Длина втулки	60 мм
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN_12532
Вес	1.176 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 68
Допустимая динамическая нагрузка	350 кг
Допустимая статическая нагрузка	700 кг

## Dimensions



## Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

## Structure & Mounting

