DELTA TWIN

9948ITP160P63 SH80

EAN 4031582365917

固定脚轮, 高压钢制前叉,蓝色镀锌, 带螺帽轮轴, 托板安装装置. 铝制轮心.

轮面:聚亚安酯,浇注成型,精密滚珠轴承






Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	160 毫米
车轮宽度	50 毫米
脚轮宽度	157 毫米
托板尺寸	137 x 137,0 毫米
托板孔中心	105 x 80/75 毫米
托板孔	11 毫米
安装孔-直径	136 毫米
总高度	210 毫米
温度	- 10 / + 60 摄氏度
标准	EN_12532
重量	4.586 公斤
轮面硬度	支杆 A 80
动(力)载重量	750 公斤
静载重量	1500 公斤

Dimensions



Advantages at a glance

滚动阻力	• • • 0 0
运动噪音	• • • 0 0
磨损	• • • • 0
防锈	• • • 0 0

DELTA TWIN

9948ITP160P63 SH80

EAN 4031582365917

Structure & Mounting

