

# DELTA

## 3648IEP125P63

EAN 4031582337174

固定脚轮, 高压钢制前叉, 蓝色镀锌, 带螺帽轮轴, 托板安装装置.  
铝制轮心,  
轮面: 黑色减震胎, 硬化, 精密滚珠轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### 技术数据

轮子直径	125 毫米
车轮宽度	50 毫米
脚轮宽度	115 毫米
托板尺寸	137 x 115,0 毫米
托板孔中心	105 x 80/75 毫米
托板孔	11 毫米
安装孔-直径	115 毫米
总高度	178 毫米
温度	- 20 / + 85 摄氏度
标准	EN_12532
重量	1.83 公斤
轮面硬度	支杆 A 68
动(力)载重量	300 公斤
静载重量	600 公斤

### Dimensions



### Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ○ ○
防锈	● ● ● ○ ○

# DELTA

3648IEP125P63

EAN 4031582337174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

