## **LEVINA**

### 5370PJP100R05-22x45

EAN 4031582355284

旋转脚轮, 高规格合成材料制轮架和轮子, 双滚珠轴承旋转头, 实心插销安装装置. 聚丙烯制轮心,

轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承





Picture may differ from original product


#### 技术数据

轮子直径	100 毫米
车轮宽度	32 毫米
脚轮宽度	59 毫米
螺栓-直径	22 毫米
螺栓长度	45 毫米
安装孔-直径	59 毫米
偏移量	36 毫米
旋转阻止	172 毫米
总高度	137 毫米
温度	- 10 / + 40 摄氏度
标准	EN_12530
重量	0.581 公斤
旋转半径	86 毫米
轮面硬度	支杆 A 87
动(力)载重量	100 公斤
静载重量	200 公斤


#### Advantages at a glance

滚动阻力	• • • 0 0
运动噪音	• • • • •
磨损	• • • 0 0
防锈	• • • • •

#### **Dimensions**



#### Structure & Mounting



# **LEVINA** 5370PJP100R05-22x45

EAN 4031582355284

Structure & Mounting



